

品番 : EA955CD-16

品名 : 1255x560x1620mm 収納庫



販売価格	62,100円(税抜)／68,310円(税込)		
カタログ価格	62,100円(税抜)／68,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 16:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1663ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ダイマツ	型番	DM2-1612
※注意※	【お客様組立品】	用途	ベランダ・軒下・ガレージなど 狹い場所に設置可能
サイズ(W×D×H)	外寸:1255×560×1620mm 内寸:1198×365×1560mm	床面積	0.17坪(0.57平方メートル)
内部	自由棚2枚6段可	基礎	ブロック6個必要(付属していません)
耐荷重	屋根:20kg/m ² 棚:20kg/m ² 床:35kg/m ²	重量	65kg
材質	スチール(メタリックメラミン塗装)	カラー	メタリックホワイトブロンズ
必要工具	#2ドライバー		

棚板2枚、鍵2本付

引き違い戸

室内感覚で安心して収納できる、わくわく収納庫

日本人の身長に合わせた、スリムな置き場所を選ばないタイプ

天板は内側から留める為、ビスが外側から見えずキレイで安全な設計です。

樹脂と比較して強度があり熱に強く、更に汚れにも強くなっています。

日本製

※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。

※この商品は工事を承っておりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.