

品番：EA955CD-26

品名：927x500x1550mm 収納庫



販売価格	41,600円(税抜) / 45,760円(税込)		
カタログ価格	41,600円(税抜) / 45,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1613ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	ダイマツ	型番	AD-9255
※注意※	【お客様組立品】	用途	ベランダ・軒下・ガレージなど狭い場所に設置可能
サイズ(W×D×H)	外寸:927×500×1550mm 内寸:829×353×1430mm	床面積	0.08坪(0.29平方メートル)
棚板ピッチ	3.1cmピッチの33段階	基礎	ブロック4個必要(付属していません)
耐荷重	屋根:20kg/㎡ 棚:20kg/㎡ 床:20kg/㎡	重量	35kg
材質	スチール(粉体塗装)	カラー	ライトグレー
必要工具	#2ドライバー		

450mm棚板(ハーフサイズ)4枚付

鍵2本付

引き違い戸

ベランダ、軒下等の狭い場所に置け、ガレージなどのサイドのスペースに最適な小型物置です。

天板は内側より止めるので、ビスが外側より見えないため、綺麗で安全な設計です。

扉にはオープン及びクローズの表示付きの鍵があり、安心設計です。

樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。

※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。

※この商品は工事を承っておりません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.