


品番：EA956AB-16

品名：740x470x910mm/5段 ツールワゴン



販売価格	141,900円(税抜) / 156,090円(税込)		
カタログ価格	141,900円(税抜) / 156,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 04:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1599ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	EKW-1105SBK
※注意※	【お客様組立品】	本体サイズ	740(W)×470(D)×910(H)mm(キャスター高180mm含む)
トップサイズ	720(W)×460(D)mm	引出しサイズ	1段目・4段目: 600(W)×405(D)×105(H)mm 2段目・3段目: 600(W)×405(D)×45(H)mm 5段目: 600(W)×405(D)×230(H)mm
重量	74kg	耐荷重	トップ部: 140kg 引き出し1段目・4段目: 20kg 引き出し2段目・3段目: 15kg 引き出し5段目: 30kg 最大350kg(製品重量含む)
キャスター	φ125mm 自在×2(ストッパー付き)、固定×2	付属品	鍵2本、仕切板4枚、トップマット1枚、引出しマット7枚

1段目引出しの深型採用で、使用頻度が高いディープソケットなど背の高い工具や大きな工具などの収納に最適

引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステム
長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディー
整備現場の使い勝手を優先した実用性の高いサイズ設定です。
フレーム部のほか、引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などケガのリスクを軽減
フラットな側面は、インナーフレームによる剛性確保により実現します。
自在キャスターには、車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用
作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドル付き
引出しはボールベアリングスライドレール付きでスムーズに開閉ができます。
片側にハンドル付(突出幅:85mm)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.