

品番：EA956CF-1

品名：605x405x720-995mm ワークテーブル



販売価格	62,900円(税抜) / 69,190円(税込)		
カタログ価格	62,900円(税抜) / 69,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 21:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1608ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※	【お客様組立品】	耐荷重(kg)	150
サイズ(W×D×H)mm	605×405×720~995(H)	キャスター	自在キャスター×4(内2個ストッパー付)
キャスター径	φ75×25mm	重量(kg)	15
材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)	付属品	ボルト(4本)
【高さ調節時】	側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能	【高さ固定時】	好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます

プラスチック製の箱やワイヤーバスケットを載せて作業や移動が出来ます。

高さは25mmピッチで調整可能です。

テーブルの周りには、高さ20mmの縁が付いている為、滑り落ちしません。

※プレートは傾けられません。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りやすいです。

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

代替品



品番 EA956CF-2

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.