

品番：EA956DA-152

品名：1500x750x735mm/500kg ワークベンチ(2段引出し)



販売価格	140,500円(税抜) / 154,550円(税込)		
カタログ価格	140,500円(税抜) / 154,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/23 19:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1611ページ		



この商品は、お客様組み立て品です。
※組み立ての際は、必ず取扱説明書をご覧ください。
※組み立ての際は、必ず取扱説明書をご覧ください。



2段引出し型
引出しは、左側・右側で任意の位置に取り付けることが可能です。



足掛けは、背面の「<=>」の位置にも取り付けが可能です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	WZR-15751
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	1500(W)×750(D)×735(H)mm
天板厚	30mm	耐荷重	500kg
材質	表面:ロンリウム 芯材:パーティクルボード 縁材:ABS樹脂	重量	52.4kg
必要工具	#2ドライバー+10mmスパナ		

2段引出し型タイプ・アジャスター付

天板は、2.0mm厚のロンリウム張り

ロンリウムは床材のため、弾力性・防滑性・耐久性に優れ、耐薬品性と抗菌性・耐油性も持ち合わせており、工場作業はもちろん学校や病院にも向いている作業台です。

エッジはウレタン一体成型。広範囲の作業に適しています。

青色の天板で机上の物が見やすく空間が明るくなります。

引出しは、左脚・右脚間で任意の位置に取付可能です。

足掛けは、背面にも取付可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.