

品番：EA956F-2B

品名：873x505x880mm/ 2段 ツールワゴン



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 50,500円(税抜) / 55,550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 50,500円(税抜) / 55,550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2026/07/01 03:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1597ページ | | |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|---------------------------------|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 873(W)×505(D)×880(H)mm(キャスター含む) |
| 耐荷重 | 全体200kg (各段:100kg) | 材質 | 本体:スチール キャスター:ポリプロピレン、TPR |
| キャスター | φ102mm | スチール厚さ | 1.2mm |
| 四角穴のサイズ | 10×10mm(ピッチ間隔35mm) | 重量 | 26.6kg |
| 必要工具 | 12mmスパナ | | |

側面のトレイは自由に高さ調整が可能です。

サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダーを取付できます。

耐荷重性・耐水性に優れたTPRキャスターを採用しているため、スムーズに移動できます。

棚板の高さが調整可能

丈夫な鋼製ハンドル

EVA防滑シート付き

自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.