

品番：EA956F-3B

品名：873x505x880mm/ 4段 ツールワゴン



販売価格	91,500円(税抜) / 100,650円(税込)		
カタログ価格	91,500円(税抜) / 100,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/07/01 03:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1597ページ		



カタログ訂正 26/06/30 サイズ: (誤)873(W)×500(D)×808(H)mm→873(W)×505(D)×880(H)mm (No.57 1253)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

#### 仕様

※注意※	【お客様組立品】	サイズ	873(W)×505(D)×880(H)mm(キャスター含む)
耐荷重	全体200kg (各段: 100kg、各引出し: 30kg)	材質	本体: スチール、 キャスター: ポリプロピレン、TPR
キャスター	φ102mm	スチール厚さ	1.2mm
四角穴のサイズ	10×10mm(ピッチ間隔35mm)	重量	36kg
必要工具	12mmスパナ		

側面のトレイは自由に高さ調整が可能です。

サイド側がピッチ間隔35mmのクリップボード仕様で、フックやホルダー(別売)を取付してカスタマイズ可能

1つの鍵で全ての引出しをロックするセントラルロック

収納に便利なパーツトレイ付き

鍵付き

自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2付き

※引出しは取り外しできません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.