

品番：EA956KG-11

品名：450x450x738mm 天板付ツールワゴン(クリーンルーム対応)



販売価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/19 20:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0700ページ1608ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	HTRC-4545GYW
※注意※	【お客様組立品】	段数	3
サイズ	450(W)×450(D)×738(H)mm(天板部)	棚板サイズ	400(W)×400(D)mm
耐荷重	50kg/台 (均等荷重※自重含む)	色	シルキーホワイト(粉体塗装) 天板:ライトグレー
キャスター	50φエラストマーキャスター(自在ストッパー付2個、自在2個)	キャスターねじ径	M12×P1.25
材質	脚部:スチール 天板:塩ビシート貼り(RoHS2指令対応)	重量	10.5Kg
必要工具	(+)#3ドライバー 10mmスパナ		

作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただける、塩ビシート天板付きワゴン

- ・オフィスや工場、倉庫での梱包、検品、組立作業に
- ・電子部品や医療機器等の製造、加工、組立、検査現場、研究施設等でのご使用に

全高740mmのワークテーブルの補助テーブルに最適です。

天板は、RoHS2指令対応の塩ビシートを使用。耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくいいため、製品・装置を傷つけにくいです。表面色は目に優しいライトグレー色。

キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ走行跡もつきにくいエラストマー車。

棚板は皿形、フラット型どちら向きにも組立可能です。

グリーン購入法適合品

※棚板の位置は変更できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.