

品番：EA956SA-32

品名：540x450x800mm アルミ製ツールワゴン(エラストマー車)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 42,700円(税抜) / 46,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 42,700円(税抜) / 46,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/08 05:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1595ページ | | |



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|--------|------------------------|--------------|-------------------------|
| メーカー | サカエ | 型番 | SPF-03JAL |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 540×450×800 (キャスター含) |
| 重量(kg) | 5.4 | 耐荷重(kg) | 50 |
| 材質 | 本体:アルミ キャスター金具:スチール | キャスター | 自在×4(内ストッパー付×2) |
| キャスター径 | φ75mm(エラストマー車) | 段数 | 3 |
| 棚板有効寸法 | 536(W)×446(D)mm | 棚寸法 | 540(W)×450(D)×38(H)mm |
| 棚板厚み | 1.0mm | | |

見た目にも美しいアルミ製のワゴンです。

スチール製に比べ軽く、使い勝手の良いワゴンです。

棚板は皿型・フラット型変更可能です。

床面への汚れがつきにくく、ダブルボールベアリング構造により始動性に優れ、物を軽く搬送できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.