

品番：EA956SA-35

品名：400x330x800mm アルミ製ツールワゴン(導電ゴム車)



販売価格	38,800円(税抜) / 42,680円(税込)		
カタログ価格	38,800円(税抜) / 42,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1595ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サカエ	型番	SPE-03DJAL
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(W×D×H)mm	400×330×800 (キャスター含)
重量(kg)	4.5	耐荷重(kg)	50
材質	本体:アルミ キャスター金具:スチール	キャスター	自在×4(内ストッパー付×2)
キャスター径	φ75mm(導電ゴム車)	段数	3
棚板有効寸法	396(W)×326(D)mm	棚寸法	400(W)×330(D)×38(H)mm
棚板厚み	1.0mm		

見た目にも美しいアルミ製のワゴンです。

スチール製に比べ軽く、使い勝手の良いワゴンです。


棚板は皿型・フラット型変更可能です。

静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発された帯電防止キャスター。

電気抵抗値:105Ω以下(測定値であり、保証値ではありません。)

※導電性ゴム車は化学反応により、床面が黒くなる場合があります。

代替品

	<p>品番 EA956SA-36 コメント 540x450x800mm</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.