

品番：EA956SB-19

品名：100kg 600x400x880mm ツールワゴン(2段/枠付)



販売価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
カタログ価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 19:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品はお客様組み立て品です。

#### 仕様

メーカー	サカエ	型番	CSP-6082K
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	600(W)×400(D)×880(H)mm
取手高	806mm	支柱	φ25.4mm(厚さ:1.6mm)
棚板厚さ	0.8mm	重量	12kg
耐荷重	100kg	段数	2段
キャスター	φ100mm(ゴム車)	車輪	自在×4(内ストッパー付×2)
本体色	グリーン	材質	スチール

中量タイプ、コボレ止め付き  
堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴン

ボルトレスで組立簡単  
棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。

棚板は25mmピッチで変更可能。支柱に25mmピッチの溝が付いています。

表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があり騒音性が少ないです。

支柱部分はクロムメッキ仕上げ、棚板は抗菌粉体塗装※で耐久性に優れます。  
※SIAAの安全性基準に適合しています。

グリーン購入法適合商品

RoHs2対応

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.