

品番：EA956TA-26

品名：1200x750x740mm ワークテーブル(クリーンルーム対応)



販売価格	45,200円(税抜) / 49,720円(税込)		
カタログ価格	45,200円(税抜) / 49,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0700ページ1609ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

### 仕様

メーカー	山金工業	型番	SUR-1275-GYW
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	1200(W)×750(D)×740(H)mm
耐荷重	150kg	天板厚	22mm
色	天板:ライトグレー 脚部:シルキーホワイト(粉体塗装)	アジャスターねじ径	M12×P1.75
材質	脚部:スチール 天板:塩ビシート貼り(RoHS2指令対応)	重量	23.4kg
必要工具	(+)#3ドライバー 13mmスパナ		

座り作業で使いやすい、高さ740mmのワークテーブル

独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!

ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。  
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。

RoHS2指令対応の塩ビシートを使用した天板仕様。  
耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくいため、製品・装置を傷つけにくいです。表面色は目に優しいライトグレー色。

精密機器・電子機器の加工・組立・検品作業等に。実験室や研究室での作業テーブルに。

グリーン購入法適合品

※この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.