

品番：EA956TA-29

品名：1500x750x740mm ワークテーブル(クリーンルーム対応)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 52,700円(税抜) / 57,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 52,700円(税抜) / 57,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/01 01:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0700ページ1609ページ | | |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| メーカー | 山金工業 | 型番 | SUR-1575-GYW |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1500(W)×750(D)×740(H)mm |
| 耐荷重 | 150kg | 天板厚 | 22mm |
| 色 | 天板:ライトグレー 脚部:シルキーホワイト(粉体塗装) | アジャスターねじ径 | M12×P1.75 |
| 材質 | 脚部:スチール 天板:塩ビシート貼り(RoHS2指令対応) | 重量 | 27.7kg |
| 必要工具 | (+)#3ドライバー 13mmスパナ | | |

座り作業で使いやすい、高さ740mmのワークテーブル

独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!

ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。

RoHS2指令対応の塩ビシートを使用した天板仕様。
耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくいため、製品・装置を傷つけにくい。表面色は目に優しいライトグレー色。

精密機器・電子機器の加工・組立・検品作業等に。実験室や研究室での作業テーブルに。

グリーン購入法適合品

※この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.