品番: EA956TC-2

品名:900x750x825mm/128kg ワークテーブル(キャスター付)



販売価格	34,000円(税抜)/37,400円(税込)				
カタログ価 格	34,000円(税抜)/37,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 11:34現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1661ページ				

















## こちらの商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

メーカー	山金工業	型番	SUPC-975-WW
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	900(W)×750(D)×825(H)mm (キャスター含む)
耐荷重	128kg (均等荷重※自重含む)	天板厚	19mm
色	シルキーホワイト (粉体塗装)	材質	天板:低圧メラミン 脚部:スチール
キャスター	φ75mm自在ゴムキャスター×4(全輪 ストッパー付)	キャスターねじ径	M12×P1.75
重量	21.6kg	必要工具	(+)#3ドライバー 13mmスパナ

高さ825mmで立ち作業用として使いやすいサイズの、シンプルな移動式ワークテーブル

物流現場での梱包、検品、組立作業等に。

ホワイトを基調としたシンプルなデザインはどんな環境にもマッチします。

キャスターは4輪自在車で、軽快なフットワークで作業に貢献します。

ツナギパイプの位置は前後方向の自由な位置にセット可能。 後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。 天板表面材は、表面硬度が高く摩耗に強い低圧メラミン素材。 表面には凸凹があり、照明の反射も抑えられます。

※商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.