

品番：EA956TD-84

品名：1800x750x600- 900mm ワークテーブル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 53,000円(税抜) / 58,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 53,000円(税抜) / 58,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/29 22:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1610ページ | | |



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|-----------|-----------------------------|-----|---------------------------------|
| メーカー | 山金工業 | 型番 | SWPA-1875-MG |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1800(W)×750(D) ×600~900(H)mm |
| 天板厚 | 20mm | 耐荷重 | 200kg(均等荷重) |
| 色 | 天板:木目柄 脚部:グリーン (粉体塗装) | 材質 | 脚部:スチール 天板:ポリエステル化粧MDF貼り |
| アジャスターねじ径 | M10×P1.5 | 重量 | 33.9kg |
| 必要工具 | (+)#3ドライバー 13mmスパナ | | |

600~900mmの間で、高さ調節が可能なワークテーブル

特殊金具により、25mmピッチで高さを変えられます。調整はドライバー1本で簡単。

座り作業/立ち作業どちらの用途にも使用可能。作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です。

オフィス、工場、倉庫、物流センターの梱包・検品・組立作業に

ツナギパイプの位置は前・中央・後の自由な位置にセット可能。
後方にセットすれば、座り作業でも足元が広々使えます。

樹脂製アジャスターを標準装備しています。

天板表面材のポリエステル化粧板は表面が平滑で、汚れても拭き取りが簡単。
(天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。)

グリーン購入法適合品

※キャスターの取付はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.