

品番：EA956TV-0A

品名：1200x750x762mm/3.0ton ワークテーブル(キャスター付)



販売価格	166,300円(税抜) / 182,930円(税込)		
カタログ価格	166,300円(税抜) / 182,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 19:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1611ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	SXRP-1275-GI
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	1200(W)×750(D)×762(H)mm
天板厚	37mm	耐荷重	固定時:3000kg(均等荷重) 移動時:250kg(積載可能重量、自重含む)
色	天板:グリーン 脚部:アイボリー(粉体塗装)	材質	天板:塩ビシート 脚部:スチール
キャスター	φ100mmゴム車 (自在×2、自在ストッパー付×2)	アジャスターねじ径	M12×P1.75
重量	72.7kg	必要工具	(+)#3ドライバーまたは13mmスパナ、 19mmスパナ

ペダル操作で固定式から移動式に簡単切替!

昇降ペダルを踏み込むことでキャスターが下降して移動することができ、  
ストッパー解除ペダルを踏みながら昇降ペダルを戻すと、脚が床について固定されます。

足元のペダルは折りたたみ可能で、作業時は邪魔になりません。

ワークの積み替え不要な重量作業台、台車として

厚み37mmの頑丈な天板付き。独自構造の脚部により横揺れ強度も抜群です。

塩ビシート天板仕様。耐久性・耐汚染性・防水性に優れ、弾力性があり滑りにくいです。

耐薬品性にも優れる為、実験室や研究室でもご使用いただけます。

天板は、パーティクルボードに2.0mm厚の塩ビシートを貼っていますので衝撃に強く重作業に適しています。

操作しやすいペダル位置と軽い操作力により業務がはかどります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.