品番: EA956XA-220

品名:ビジネスチェアー(ブラック/グレー)



| 販売価格       | <b>111,000円</b> (税抜)/ 122,100円(税込)  |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 111,000円(税抜)/122,100円(税込)           |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>2</b> (2025/11/18 18:24現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 2027ページ                             |      |   |  |  |



















# こちらの商品はお客様組み立て品です。

全てのワーカーに応える優れたフィット感とスタイリッシュなフォルム スマートなデザインながら充実の機能性

#### 仕様

| メーカー | アイリスチトセ  | 型番    | LUX-M-HS2A |
|------|--|-------|------------|
| ※注意※ | 【お客様組立品】   | 重量    | 17.3kg     |
| カラー  | ブラック/パープル  | 脚幅    | 655mm      |
| サイズ  | 670(W)×625(D)×1015~1113(H)<br>mm                                     | キャスター | 自在×5       |
| 材質   | 張地:背メッシュ黒布地<br>背カバー:ナイロン樹脂(ガラス繊維入)<br>脚部:アルミダイカスト<br>キャスター:ウレタンキャスター |       |            |

### 布張り

シンクロロッキング…背部分と座面が連動して動き、自然な姿勢変化を保つことが出来ます。

ロッキングストッパー…背部分と座面が連動して動きます。座面下のレバーにより16°の範囲で4段階の位置固定ができます。(初期位置含む)

リクライニング硬さ調整…リクライニング反力の強弱調整が行えます。

ランバーサポート…腰部を支えるランバーサポートは、好みに応じて上下調節が可能です。

ガスシリンダー上下昇降…座高調整100mm上下昇降します。

フロントマルチリミテッド…レバーの上げ下げにより、ロッキングの範囲を3段階に調節できます。

可動肘あて付き(上下:10mmずつ8段階、左右:25°ずつ)

シートスライドで座面の奥行きを調整できます。(50mm)

# 代替品



品番 EA956XA-114

コメント 違い:サイズ、メーカーなど

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.