

品番：EA956XA-232

品名：ビジネスチェア(ブルー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 35,000円(税抜) / 38,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 35,000円(税抜) / 38,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 15:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1985ページ | | |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|-------|----------|--------|---|
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | HG1000-M0-F |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 重量 | 9.2kg |
| カラー | ブルー | サイズ | 560(W)×580(D)×830~920(H) mm |
| 脚幅 | 560mm | 材質 | 張地:背布張り 座布張り 座:PP樹脂カバー クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、 モールドウレタンフォーム 脚部:ガラス繊維強化ナイロン キャスター:ナイロン |
| キャスター | 自在×5個 | キャスター径 | φ60mm |

布張り

背もたれロックング…背もたれが18°までフリーロックングし、姿勢に合わせてロックングの硬さも調節できます。

シリンダー上下昇降…座面下のレバーにより、上下90mmの範囲で無段階に高さ調節が可能です。

モールドウレタンフォーム

背と座にはへたりにくいモールドウレタンを使用。工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでリーズナブルながら快適な座り心地を実現。

ガス式上下調節機構

幅1000mm片袖デスクにも納まるコンパクトサイズです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.