品番: EA956XA-252

品名:ビジネスチェアー(グレー)



販売価格	21,800円 (税抜)/ 23,980円(税込)				
カタログ価 格	21,800円(税抜)/23,980円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/18 13:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2028ページ				















こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスチトセ	型番	BIT-EX43L0-F
※注意※	【お客様組立品】	重量	8.2kg
サイズ	540(W)×520(D)×805~905(H) mm	脚幅	540mm
材質	上張り: 布地 背・座: ポリプロピレン樹脂カバー クッション: ポリプロピレン樹脂芯材、 モールドウレタンフォーム 脚部: ガラス繊維強化ナイロン キャスター: ナイロン ループ肘: スチール芯入ウレタン一体 成形	キャスター	自在×5
カラー	グレー		

布張り

背もたれロッキング、ガス式上下調節機構

腰部を優しく包み込み美しい姿勢をサポートします。

ガスシリンダー上下昇降…座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、 ベストマッチな座り心地。

環境にも配慮…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。

モールドウレタンクッションで座り心地抜群…背と座にはへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでローコストながら快適な座り心地を実現。

モールドウレタン…モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法で作られたクッションで、高級ソファーのクッションなどに用いられています。

背もたれロッキング機構…背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。

幅1000mmの片袖デスクにも収まるコンパクトサイズです。

代替品



品番 EA956XA-253 コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.