

品番：EA956XA-261

品名：ビジネスチェア(肘付/グリーン)



販売価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
カタログ価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 15:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1986ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	アイリスチトセ	型番	BIT-EX43L1-F
※注意※	【お客様組立品】	カラー	グリーン
キャスター	自在×5	サイズ(mm)	550(W)×520(D)×805~905(H)
脚幅	540mm	材質	上張り:布地 背・座:ポリプロピレン樹脂カバー クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、 モールドウレタンフォーム 脚部:ガラス繊維強化ナイロン キャスター:ナイロン ループ肘:スチール芯入ウレタン一体 成形
重量	8.2kg		
布張り			
肘あて付			
ガスシリンダー上下昇降…座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロックの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。			
環境にも配慮…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別リサイクルがしやすいようにしています。			

モールドウレタンクッションで座り心地抜群…背と座にはへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしています。さらに3次曲面の座クッションでローコストながら快適な座り心地を実現。

モールドウレタン…モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法で作られたクッションで、高級ソファークッションなどに用いられています。

触り心地の良いループ肘…手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。

背もたれロック機構…背もたれがフリーロックし、姿勢に合わせてロックの硬さ調節もできます。

幅1000mmの片袖デスクにも収まるコンパクトサイズです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.