

品番：EA956XC-24B

品名：ビジネスチェア(ブラック)



販売価格	18,400円(税抜)／ 20,240円(税込)		
カタログ価格	18,400円(税抜)／20,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 15:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1984ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SNC-T162BK
※注意※	【お客様組立品】	サイズ(mm)	610(W)×610～640(D) ×830～1010(H)
カラー	ブラック	脚幅	610mm
重量	10kg	キャスター	自在×5個
耐荷重	座面:80kg	材質	張り地:布(ポリエステル) 主要成型部品:ナイロン、PP、クッション 材　ウレタンフォーム、合版 座面:ウレタン キャスター:ナイロン
機能	ガス圧リフト装置、背もたれロック機能(固さ調節可能)、背もたれ前後調節機能、背もたれ上下調節機能、背もたれスイング機能		
布張り			

ガス式上下調節機構
座面に50mmの厚みのウレタンクッションを採用しています。
背もたれを前後・上下に調整できるので一番ベストなポジションで固定させることが可能です。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれロック機能で座り心地抜群です。固さの調節も可能です。
背もたれが体に合わせて可動する、背もたれスイング機能付きです。
座面が最低415mmまで下がるので、女性でも座りやすくなっています。
組立に工具を必要としない簡単組立です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.