品番: EA956XC-94

品名:ワークチェアー



販売価格	53,000円 (税抜)/ 58,300円(税込)				
カタログ価 格	53,000円(税抜)/58,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/29 16:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2030ページ				



耐久性に優れたポリウレタン一体成型座面・背もたれを採用した作業用チェア 研究室や汚れが多い作業現場での使用に最適

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SNC-T166BK
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	590(W)×590(D)×835~1020(H) mm 背もたれサイズ:390(W)×270(H) mm 座面サイズ:440(W)×420(D)mm 座面高さ:500~685mm 脚幅:590mm
カラー	ブラック	重量	11.5kg
材質	座面・背もたれ:ポリウレタン一体成型 主要成型部品:PU、ナイロン、スチー ル、PP キャスター:ナイロン	キャスター	自在×5
最大傾斜角度	120°	総耐荷重	座面:100kg
機能	リクライニング機能、背もたれ前後調 節、撥水加工、フットレスト付き、ガス圧 リフト装置		

ガス圧上下昇降機能で好みの高さに調節可能です。座面は500~685mmの範囲で昇降します。

足置き用のフットレスト付きです。ボルトで好みの高さでの固定が可能です。

背もたれ、座面はポリウレタン一体成型で水分などがこぼれても簡単に拭きとれます。 さらに表面は滑り止め加工を施しています。座面は程よい弾力があり、快適に座り作業を行えます。

背もたれは前後方向の位置調節が可能で、75~100度の範囲で角度固定が可能です。 また、体重を掛けると背もたれが後ろに傾斜するリクライニング機能付きで、作業の合間にリラックスした姿勢をとることができます。固さの調節もできます。

背もたれのゆるやかなカーブが、しっかりと体を支えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.