


品番：EA957AA-4

品名：600x200x215mm/3列 マルチストール(クリスタル)



販売価格	6,810円(税抜) / 7,491円(税込)		
カタログ価格	6,810円(税抜) / 7,491円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/06/30 18:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1590ページ		



組み合わせ自由!前倒式パーツキャビネット

仕様

サイズ(W×D×H)mm	600×200×215	引出し内寸(mm)	155×130×110(H)
引出し数	3	引出し容量	2.5L
材質	本体:ポリプロピレン 引出し:PET	色	ダークグレー
重量	2.9kg	使用温度範囲	-50℃～50℃

狭いスペースでも中身を取り出しやすい前倒式

引き出し部分は取り外しが簡単で作業現場に持ち運び可能です。

手袋をはめていても片手で開きやすい

耐衝撃性があり、高負荷にも耐えられます。

※高温および低温に近づく場合は激しい衝撃を避けて使用してください。

引出しは壊れにくく、時間がたっても透明度が落ちません。

背面には壁固定用の穴(φ6mm)付です。

※固定用ネジは付属しておりません。

前面と背面に凹凸の連結部付で簡単に接続可能。使用中のズレを防ぎます。

(別売のフレームか固定用穴を使用して壁に固定して使用してください。)

化学薬品や燃料の保管・輸送には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.