品番: EA957AE-5

品名:1247x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付)



| 販売価格       | <b>55,800円</b> (税抜)/ 61,380円(税込)    |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 55,800円(税抜)/61,380円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>1</b> (2025/12/17 12:26現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログページ    | 1474ページ1686ページ                      |      |   |  |  |















カタログ訂正

●内芯径:(誤)55以上→(正)50以上、重量:(誤)27.9→(正)22.0 (No.56 9048)

## こちらの商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

| メーカー | 山金工業                             | 型番     | RS-1200N   |
|------|----------------------------------|--------|--|
| ※注意※ | 【お客様組立品】                         | 適用ロール材 | 幅:1200mm以下<br>(600mmを2本でも可)<br>内芯径:50mm以上<br>重量:10Kgまで |
| サイズ  | 1247(W)×560(D)×1549(H)mm         | キャスター  | φ40mmゴム車(自在ストッパー付)×4                                   |
| 材質   | 本体:スチール<br>キャップ:PE<br>キャスター車輪:ゴム | 重量     | 22.0Kg   |
| 必要工具 | #3(+)ドライバー                       |        |  |

扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!

ロール材を「手軽に」「安全に」「きれいに」カットする、カッターガイド付ロールスタンド

使いやすい高さでカット作業ができるため、梱包作業の疲労軽減!

材料押さえバーとカッターガイドにより、きれいにカットができます。

標準装備の芯棒セットとカッターガイドは、25mmピッチで取り付け高さの変更が可能。

100m巻のロール材をご利用いただけます。(耐荷重:10kg)

|            | 45 T. J. FF W. L. N. T. J. 10 | - 1 Av. 14 - 1 1 Av - 14 1. 1 |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| キャスター付きのため | )移動も簡単し必要な場所で                 | ですぐに使用することができます。              |

別売りの棚板(EA957AE-12)やフックバー(EA957AE-13)を取付け可能です。

%ロール材芯内径は $\phi$ 50mm以上が必要です。

※カッターは内蔵式ではありません。お手持ちのものをご使用ください。

※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.