

品番：EA961KC-22A

品名：419x375x193mm/外寸 防水&耐火金庫

	販売価格	33,800円(税抜)／37,180円(税込)		
	カタログ価格	33,800円(税抜)／37,180円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/24 18:15現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1890ページ2402ページ		



仕様

メーカー	セントリー	型番	CHW30100
容量	10.2L	重量	10.9kg
外寸サイズ	419(W)×375(D)×193(H)mm	内寸サイズ	321(W)×232(D)×136(H)mm
耐火時間	30分(UL認証、ETL認証)	付属品	鍵2本、取扱説明書
材質	高密度ポリエチレン	ロック方式	フラットキー
耐火性能UL30分耐火テスト合格、 ETL防水性能テスト認定、 UL爆発テスト合格、 ETLデジタルメディア耐火テスト認定、			
A4サイズの書類が収納可能			
安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。			
熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靱な耐火性を備えています。			
セントリー独自のラッチ機能と特殊パッキンによりしっかりと密閉され、保管庫内部に水が入るのを防ぎます。			
大切な直筆書類やデジタルメディアを水濡れによるダメージからガードします。			
保管庫の厚い壁面をスリムにすることに成功。外装からは想像できない耐火性能と広い庫内を両立しています。			
耐火・防水という高い機能を備えながら、このサイズ(外寸)では想像つかないくらいの大容量(約10.2L)が収納可能です。モダンなハニカムデザインも魅力です。			

セントリー独自の耐火材「サーバイバキャスト」により、保管庫の厚い壁面をスリムにすることに成功。高い耐火性能を備えながらも、A4紙を折らずに収納可能な庫内を実現しました。

鍵による施錠ができ、プライバシー保護にも役立ちます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.