

品番：EA961KD-3A

品名：404x476x 522mm 耐水・耐火金庫



販売価格	81,000円(税抜) / 89,100円(税込)		
カタログ価格	81,000円(税抜) / 89,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 08:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1840ページ2340ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

### 仕様

メーカー	ディプロマット・ジャパン	型番	530EN88WR
容量	36L	重量	53kg
外寸サイズ	404(W)×476(D)×522(H)mm	内寸サイズ	300(W)×300(D)×410(H)mm
耐火時間	60分	材質	鋼材・耐火コンクリート
付属品	トレイ1枚、棚板1枚、ドア裏キーフック、単3電池×4本	ロック方式	デジタルテンキー
電池寿命	約1年		

A4サイズ収納可能

CDやDVDに対する耐火性があります。

4～16桁までの暗証番号を自由に設定できるデジタルテンキー式ロック。

便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付き。暗証番号の非表示や入力音の消音も可能です。(扉開錠時のメロディ音は消去出来ません。)電池が消耗すると、液晶表示で知らせてくれます。

急加熱、落下試験にも合格している強固なボディです。

衝撃や傾けに対して警告音が鳴るON/OFF可能な盗難防止アラーム、覗き見防止機能を装備。

浸水を防ぐ耐水性能

覗き見防止機能を装備。

ドア裏に便利なキーフック付き

キーレスタイプの為、鍵の管理などの面倒がありません。

5回の暗証番号入力間違いによる自動ロック

熱に弱いデータを守るメディア耐火性能A:

熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。

[30分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(プラスチックパック)

[60分耐火]DVD(紙パック)、USBドライブ、メモリースティック

シンプルでスタイリッシュなデザインの耐火・耐水金庫、家庭用からオフィスまで設置場所を選びません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.