

品番 : EA961KD-44

品名 : 655x600x1020mm 耐火金庫(120分)



販売価格	202,000円(税抜) / 222,200円(税込)		
カタログ価格	202,000円(税抜) / 222,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1841ページ 2340ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

カタログ訂正

21/11/11 ※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。(857)

仕様

メーカー	ディプロマット・ジャパン	型番	100EKR3
容量	129L	重量	201kg
外寸サイズ	665(W)×600(D)×1020(H)mm	内寸サイズ	475(W)×350(D)×780(H)mm
引出内寸	440(W)×320(D)×60(H)mm	耐火時間	120分
付属品	鍵付き引出し1枚、棚板2枚、鍵各2本、単4電池×4本、取扱説明書、保証書	材質	耐火コンクリート、鋼材
カラー	オフホワイト	注意事項	<p>※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。</p> <p>運賃・開梱設置費用は別途お見積り 目安: 東京23区内 約2万円、大阪市内 約3万円 (地域・設置場所・階段上下・段差などにより料金が変わります。) ※沖縄、離島、北海道一部など配送が出来ない地域もございます。</p>

別途開梱設置費用

A4サイズ収納可

4~16桁までの暗証番号を何度も設定可能

2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能

衝撃や傾きなどに対し作動する盗難防止アラーム機能

デジタルテンキーとシリンダーキーのダブルロック式

5回の暗証番号入力間違いによる自動ロック

覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能

便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能

電池の消耗を液晶で表示

安心の18ヶ月保証

熱に弱いデータを守るメディア耐火性能B:

熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。

[60分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(紙パック、プラスチックパック)、USBドライブ、メモリースティック

安心の120分耐火性能、急加熱、衝撃落下併用試験合格品

コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。

シリンダーキーを開錠すればテンキー操作だけでの開閉も可能。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.