


品番：EA966B-50

品名：MUP000/10mm ピロー型ユニット




|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,720円(税抜) / 5,192円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,720円(税抜) / 5,192円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/06/30 03:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1228ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |  |          |           |
|---------|--|----------|-----------|
| メーカー    | 不二越 (NACHI)  | 型番       | MUP000    |
| 材質      | 本体:アルミダイカスト(メッキ仕上げ)、<br>ボール:ステンレス、<br>内・外レース:ステンレス | 呼び番号MUP形 | 000       |
| 軸径      | 10mm   | サイズ(mm)  | H:18、J:53 |
| 偏心カラー付き |  |          |           |

#### 代替品

|  |   |
|--|---|
|  | <b>品番</b> EA966MX-0<br><b>コメント</b> メーカー違い。仕様ご確認下さい。 |
|--|---|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.