


品番：EA966CA-45

品名：15x28x12mm セットカラー(SUS304)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 560円(税抜)／ 616円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 560円(税抜)／616円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/16 13:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1221ページ                      |      |   |



仕様

|                                   |                |      |         |
|-----------------------------------|----------------|------|---------|
| メーカー                              | 岩田製作所          | 型番   | SC1512S |
| 用途                                | スプロケットやギヤなどの固定 | 内径   | φ 15mm  |
| 外径                                | φ 28mm         | 幅    | 12mm    |
| 面取径                               | φ 24mm         | 締付ねじ | M5×6    |
| 材質                                | ステンレス(SUS304)  |      |         |
| 止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー            |                |      |         |
| 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。           |                |      |         |
| 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 |                |      |         |
| RoHS対応品                           |                |      |         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.