




品番：EA966CH-12

品名：12mm ユニバーサルジョイント



販売価格	4,940円(税抜)／5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜)／5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 14:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1269ページ		



仕様

メーカー	サンヨーテック	型番	K-12
用途	各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等 その他産業機械	許容トルク	44.1N・m
最大トルク	61.7N・m	許容回転数	1350rpm
許容曲角	25°	内径	12mm
全長	51mm	材質	本体:S45C ピン:SCM415
コンパクト設計で省スペースでの使用が可能			