


品番：EA966CH-14

品名：14mm ユニバーサルジョイント



販売価格	5,710円(税抜) / 6,281円(税込)		
カタログ価格	5,710円(税抜) / 6,281円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/01 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1269ページ		



仕様

メーカー	サンヨーテック	型番	K-14
用途	各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等 その他産業機械	許容トルク	69N・m
最大トルク	96.6N・m	許容回転数	1160rpm
許容曲角	25°	内径	14mm
全長	61mm	材質	本体:S45C ピン:SCM415

コンパクト設計で省スペースでの使用が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.