

品番 : EA966CH-25

品名 : 25mm ユニバーサルジョイント



販売価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜)／13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 14:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1269ページ		



仕様

メーカー	サンユーテック	型番	K-25
用途	各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等 その他産業機械	許容トルク	390N·m
最大トルク	546N·m	許容回転数	650rpm
許容曲角	25°	内径	25mm
全長	111mm	材質	本体:S45C ピン:SCM415
コンパクト設計で省スペースでの使用が可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.