


品番：EA966CJ-14

品名：14mm ユニバーサルダブルジョイント



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,360円(税抜) / 10,296円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,360円(税抜) / 10,296円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/07 04:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1222ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |   |       |        |
|-------|---|-------|--------|
| メーカー  | サンヨーテック   | 型番    | KD-14  |
| 用途    | 各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等<br>その他産業機械 | 許容トルク | 69N・m  |
| 最大トルク | 96.6N・m   | 許容回転数 | 700rpm |
| 許容曲角  | 50°   | 内径    | 14mm   |
| 全長    | 98mm  | 芯間    | 37mm   |
| 材質    | 本体:S45C<br>ピン:SCM415  |       |        |

コンパクト設計のダブル機能タイプ

中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.