


品番：EA966CJ-25

品名：25mm ユニバーサルダブルジョイント



販売価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/07 04:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

メーカー	サンヨーテック	型番	KD-25
用途	各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンペア、バルブ制御等 その他産業機械	許容トルク	390N・m
最大トルク	546N・m	許容回転数	390rpm
許容曲角	50°	内径	25mm
全長	180mm	芯間	69mm
材質	本体:S45C ピン:SCM415		

コンパクト設計のダブル機能タイプ

中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.