品番: EA966DB-22A

品名: M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)



販売価格	<b>5,190円</b> (税抜)/ 5,709円(税込)			
カタログ価 格	5,190円(税抜)/5,709円(税込)			
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/14 15:13現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1270ページ			







## 仕様

許容傾斜角	15度	無負荷回転トルク	最大0.10N·m		
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:34.79KN アキシャル荷重:13.23KN		
ラジアル静破断荷重	51.9KN	重量	430g		
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート 処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金				
ボール					
内径	φ 22.00mm	ф	28.00mm		
球径	φ38.100mm	端面径	φ 25.84mm		
ボディ					
頭部巾	20.0mm	頭部外径	φ 50.0mm		
芯間距離	84.0mm	ねじ有効長さ	43.0mm		
ねじ	M22×1.5mm	二面巾外径	37.0mm		
二面巾	32.0mm	二面巾長さ	12.0mm		
胴外径	30.0mm				

給油タイプ
右ねじ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.