


品番 : EA966DB-5A

品名 : M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)



販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

許容傾斜角	12度	無負荷回転トルク	最大0.04N·m
ラジアルすきま	最大0.03mm	限界荷重	ラジアル荷重: 5.86KN アキシャル荷重: 2.25KN
ラジアル静破断荷重	8.6KN	重量	15g
材質	ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2) HRC58以上 インサート: 銅合金		

ボール

内径	φ 5.00mm	巾	8.00mm
球径	φ 11.112mm	端面径	φ 7.71mm

ボディ

頭部巾	6.0mm	頭部外径	φ 16.0mm
芯間距離	27.0mm	ねじ有効長さ	12.5mm
ねじ	M5×0.8mm	二面巾外径	11.0mm
二面巾	9.0mm	二面巾長さ	4.0mm
胴外径	9.0mm		

給油タイプ

右ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.