

品番：EA966DD-14A

品名：M14xP2.0 ロット`イント` (給油式/雄ねじ/右ねじ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/22 01:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1222ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--|----------|----------------------------------|
| 許容傾斜角 | 15度 | 無負荷回転トルク | 最大0.08N・m |
| ラジアルすきま | 最大0.05mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:16.66KN アキシャル荷重:6.37KN |
| ラジアル静破断荷重 | 25.0KN | 重量 | 113g |
| 材質 | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金 | | |
| ボール | | | |
| 内径 | φ 14.00mm | 巾 | 19.00mm |
| 球径 | φ 25.400mm | 端面径 | φ 16.86mm |
| ボディ | | | |
| 頭部巾 | 14.0mm | 頭部外径 | φ 34.0mm |
| 芯間距離 | 60.0mm | ねじ有効長さ | 36.0mm |
| ねじ | M14×2.0mm | | |
| 給油タイプ | | | |
| 右ねじ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.