品番: EA966DD-16A

品名: M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)



販売価格	2,760円 (税抜)/3,036円(税込)				
カタログ価格	2,760円(税抜)/3,036円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 14:09現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1270ページ				







仕様

許容傾斜角	16度	無負荷回転トルク	最大0.08N·m		
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:20.58KN アキシャル荷重:7.84KN		
ラジアル静破断荷重	30.9KN	重量	165g		
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート 処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金				
ボール					
内径	φ16.00mm	ф	21.00mm		
球径	φ28.575mm	端面径	φ19.38mm		
ボディ					
頭部巾	15.0mm	頭部外径	φ 38.0mm		
芯間距離	66.0mm	ねじ有効長さ	40.0mm		
ねじ	M16×2.0mm				
給油タイプ					
右ねじ					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.