品番: EA966DD-18A

品名: M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)



販売価格	3,530円 (税抜)/3,883円(税込)				
カタログ価格	3,530円(税抜)/3,883円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 14:09現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1270ページ				







仕様

許容傾斜角	14度	無負荷回転トルク	最大0.10N·m			
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:24.99KN アキシャル荷重:9.31KN			
ラジアル静破断荷重	37.2KN	重量	225g			
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート 処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金					
ボール						
内径	φ18.00mm	ф	23.00mm			
球径	φ31.750mm	端面径	φ 21.89mm			
ボディ						
頭部巾	17.0mm	頭部外径	φ 42.0mm			
芯間距離	72.0mm	ねじ有効長さ	44.0mm			
ねじ	M18×1.5mm					
給油タイプ						
右ねじ						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.