

品番：EA966DD-18A

品名：M18xP1.5 ロット`イント` (給油式/雄ねじ/右ねじ)



販売価格	3,530円(税抜) / 3,883円(税込)		
カタログ価格	3,530円(税抜) / 3,883円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



#### 仕様

許容傾斜角	14度	無負荷回転トルク	最大0.10N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:24.99KN アキシャル荷重:9.31KN
ラジアル静破断荷重	37.2KN	重量	225g
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金		
ボール			
内径	φ 18.00mm	巾	23.00mm
球径	φ 31.750mm	端面径	φ 21.89mm
ボディ			
頭部巾	17.0mm	頭部外径	φ 42.0mm
芯間距離	72.0mm	ねじ有効長さ	44.0mm
ねじ	M18×1.5mm		
給油タイプ			
右ねじ			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.