

品番：EA966DD-20A

品名：M20xP1.5 ロット`イント` (給油式/雄ねじ/右ねじ)



販売価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
カタログ価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

許容傾斜角	15度	無負荷回転トルク	最大0.10N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重: 29.40KN アキシャル荷重: 10.78KN
ラジアル静破断荷重	44.1KN	重量	350g
材質	ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート: 銅合金		
ボール			
内径	φ 20.00mm	巾	25.00mm
球径	φ 34.925mm	端面径	φ 24.39mm
ボディ			
頭部巾	18.0mm	頭部外径	φ 46.0mm
芯間距離	78.0mm	ねじ有効長さ	47.0mm
ねじ	M20×1.5mm		
給油タイプ			
右ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.