品番: EA966DE-16A

品名: M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)



販売価格	3,000円(税抜)/3,300円(税込)					
カタログ価 格	3,000円(税抜)/3,300円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 14:13現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1270ページ					





仕様

許容傾斜角	14度	無負荷回転トルク	最大0.08N·m					
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:20.58KN アキシャル荷重:7.84KN					
ラジアル静破断荷重	30.9KN	重量	185g					
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート 処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2)							
ボール								
内径	φ16.00mm	ф	21.00mm					
球径	φ 28.575mm	端面径	φ19.38mm					
ボディ								
頭部巾	15.0mm	頭部外径	φ 38.0mm					
芯間距離	64.0mm	ねじ有効長さ	33.0mm					
ねじ	M16×2.0mm	二面巾外径	27.0mm					
二面巾	22.0mm	二面巾長さ	8.0mm					
胴外径	22.0mm							

畑	۷Δ	\cdot	ь	-	′⊸°
Щ	給	ж	7	1	

左ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.