品番: EA966DE-5A

品名: M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)



販売価格	1,440円 (税抜)/ 1,584円(税込)					
カタログ価 格	1,440円(税抜)/1,584円(税込)					
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/21 13:23現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1270ページ					





仕様

許容傾斜角	12度	無負荷回転トルク	最大0.04N·m					
ラジアルすきま	最大0.03mm	限界荷重	ラジアル荷重:5.86KN アキシャル荷重:2.25KN					
ラジアル静破断荷重	8.6KN	重量	15g					
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート 処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2)							
ボール								
内径	φ 5.00mm	ф	8.00mm					
球径	φ11.112mm	端面径	φ7.71mm					
ボディ								
頭部巾	6.0mm	頭部外径	φ16.0mm					
芯間距離	27.0mm	ねじ有効長さ	12.0mm					
ねじ	M5×0.8mm	二面巾外径	11.0m					
二面巾	9.0mm	二面巾長さ	4.0mm					
胴外径	9.0mm							

畑	۷Δ	\cdot	ь	-	′⊸°
Щ	給	ж	7	1	

左ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.