

品番：EA966DF-10A

品名：M10xP1.5 ロット`イント` (無給油式/雌ネジ` / 右ネジ`)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,700円(税抜) / 1,870円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,700円(税抜) / 1,870円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/30 06:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1222ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---|----------|-------------------------------------|
| 許容傾斜角 | 12度 | 無負荷回転トルク | 最大0.06N・m |
| ラジアルすきま | 最大0.05mm | 限界荷重 | ラジアル荷重: 10.29KN アキシシャル荷重: 3.82KN |
| ラジアル静破断荷重 | 15.2KN | 重量 | 64g |
| 材質 | ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート: テフロン(MP2) | | |
| ボール | | | |
| 内径 | φ 10.00mm | 巾 | 14.00mm |
| 球径 | φ 19.050mm | 端面径 | φ 12.92mm |
| ボディ | | | |
| 頭部巾 | 10.5mm | 頭部外径 | φ 26.0mm |
| 芯間距離 | 43.0mm | ねじ有効長さ | 21.0mm |
| ねじ | M10×1.5mm | 二面巾外径 | 19.0mm |
| 二面巾 | 17.0mm | 二面巾長さ | 6.5mm |
| 胴外径 | 15.0mm | | |

無給油タイプ

右ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.