

品番 : EA966DF-12A

品名 : M12xP1.75 ロット`イント` (無給油式/雌ネジ` / 右ネジ`)



販売価格	1,900円(税抜) / 2,090円(税込)		
カタログ価格	1,900円(税抜) / 2,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 07:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

許容傾斜角	13度	無負荷回転トルク	最大0.06N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重: 12.74KN アキシシャル荷重: 4.90KN
ラジアル静破断荷重	19.1KN	重量	95g
材質	ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート: テフロン(MP2)		
ボール			
内径	φ 12.00mm	巾	16.00mm
球径	φ 22.225mm	端面径	φ 15.43mm
ボディ			
頭部巾	12.0mm	頭部外径	φ 30.0mm
芯間距離	50.0mm	ねじ有効長さ	24.0mm
ねじ	M12×1.75mm	二面巾外径	22.0mm
二面巾	19.0mm	二面巾長さ	6.5mm
胴外径	17.5mm		

無給油タイプ

右ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.