

品番：EA966DF-14A

品名：M14xP2.0 ロット`イント` (無給油式/雌ネジ / 右ネジ)



販売価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
カタログ価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 07:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

許容傾斜角	15度	無負荷回転トルク	最大0.08N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重: 16.66KN アキシヤル荷重: 6.37KN
ラジアル静破断荷重	25.0KN	重量	140g
材質	ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート: テフロン(MP2)		
ボール			
内径	φ 14.00mm	巾	19.00mm
球径	φ 25.400mm	端面径	φ 16.86mm
ボディ			
頭部巾	13.5mm	頭部外径	φ 34.0mm
芯間距離	57.0mm	ねじ有効長さ	27.0mm
ねじ	M14×2.0mm	二面巾外径	25.0mm
二面巾	22.0mm	二面巾長さ	8.0mm
胴外径	20.0mm		

無給油タイプ

右ねじ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.