

品番：EA966DF-14A

品名：M14xP2.0 ロット`イント` (無給油式/雌ネジ / 右ネジ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,350円(税抜) / 2,585円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,350円(税抜) / 2,585円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/30 06:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1222ページ                      |      |   |



#### 仕様

|           |   |          |                                    |
|-----------|---|----------|------------------------------------|
| 許容傾斜角     | 15度   | 無負荷回転トルク | 最大0.08N・m                          |
| ラジアルすきま   | 最大0.05mm  | 限界荷重     | ラジアル荷重: 16.66KN<br>アキシャル荷重: 6.37KN |
| ラジアル静破断荷重 | 25.0KN  | 重量       | 140g                               |
| 材質        | ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)<br>ボール: 軸受鋼(SUJ2)HRC58以上<br>インサート: テフロン(MP2) |          |                                    |
| ボール       |   |          |                                    |
| 内径        | φ 14.00mm   | 巾        | 19.00mm                            |
| 球径        | φ 25.400mm  | 端面径      | φ 16.86mm                          |
| ボディ       |   |          |                                    |
| 頭部巾       | 13.5mm  | 頭部外径     | φ 34.0mm                           |
| 芯間距離      | 57.0mm  | ねじ有効長さ   | 27.0mm                             |
| ねじ        | M14×2.0mm   | 二面巾外径    | 25.0mm                             |
| 二面巾       | 22.0mm  | 二面巾長さ    | 8.0mm                              |
| 胴外径       | 20.0mm  |          |                                    |

無給油タイプ

右ねじ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.