

品番 : EA966DH-10A

品名 : M10xP1.5 ロット`イント` (無給油式/雄ネジ` / 右ネジ`)



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 06:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



仕様

許容傾斜角	12度	無負荷回転トルク	最大0.06N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:10.29KN アキシシャル荷重:3.82KN
ラジアル静破断荷重	15.2KN	重量	50g
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2)		
ボール			
内径	φ 10.00mm	巾	14.00mm
球径	φ 19.050mm	端面径	φ 12.92mm
ボディ			
頭部巾	10.5mm	頭部外径	φ 26.0mm
芯間距離	48.0mm	ねじ有効長さ	29.0mm
ねじ	M10×1.5mm		
無給油タイプ			
右ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.