


品番：EA966DR-10BA

品名：M10xP1.5 ボールジョイント(左ねじ)



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



カタログ訂正 25/05/30 寸法図の値訂正 (誤)C:25mm (正)C:21mm (No.56 1115)

#### 仕様

メーカー	THK	型番	BL10BDL
外形寸法	55.5(L)×25(D)×52.3(H)mm	ねじサイズ	M10×1.5(オス・メス)
ボール径	φ 15.875mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	18300N	降伏点強度	11300N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャック:軽浸炭炭素鋼球、 シャック部 S35Cクロメート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	90g

ボール付きシャック部に対し直角にホルダを形成

ボール付きシャック部:右ねじ  
ホルダ部雌ねじ:左ねじ

ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています

・球面すきま  
ラジアル方向:0.02~0.06mm  
アキシアル方向:0.3mm以下

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.