品番: EA966DR-12A

品名: M12xP1.25 ボールジョイント(左ねじ)



販売価格	1,570円(税抜)/1,727円(税込)					
カタログ価 格	1,570円(税抜)/1,727円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 18:58現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1269ページ					









仕様

メーカー	ТНК	型番	BL12DL
外形寸法	64.5(L)×29(D)×52.7(H)mm	ねじサイズ	M12×1.25(オス・メス)
ボール径	φ19.05mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	26700N	降伏点強度	16400N
材質	ホルダ:高強度亜鉛合金 ボール付きシャンク:軽浸炭炭素鋼球、 シャンク部 S35Cクロメート処理 ブーツ:NBR系特殊合成ゴム	質量	143g

ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成

ボール付きシャンク部:右ねじ ホルダ部雌ねじ:左ねじ

ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています

・球面すきま

ラジアル方向:0.02~0.06mm アキシアル方向:0.3mm以下

株式会社エスコ